

**Pachet burghiu pentru prelucrare continuă standard lung Uni (cu guler), 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG0755 M6
GTIN	4069515042949
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Crearea de găuri centrale în materiale cu pereți subțiri prin căldură de frecare într-un timp foarte scurt. Poate fi utilizat pe mașini CNC, NC și mașini de găurit cu coloană.

Burghiu pentru prelucrare continuă standard (cu guler), **ca cod 080755**.

Standard sau lung; cu sau fără guler.

Aplicație:

Potrivit pentru oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, cupru, alamă.

Adaptat pentru:

Bucșe elastice ER HOLEX cod 308964, cheie de strângere ER cod 309680, tarod de mașină HOLEX cod 139130 sau cod 139180 și suport HOLEX M-Drill cod 080750.

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	5,3 mm
Turație recomandată	2500 min ⁻¹
Ø cozii	8 mm

Fișă de date

Grosimea materialului	0,7 - 4 mm
Putere recomandată de acționare	1,3 kW
Cuprins	5" buc.
Tip produs	Burghiu pentru prelucrare continuă fără așchii

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG0755 M6