

Garant

Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca SNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7035-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2448 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Zawartość	251224 HB7035-2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 mm/min
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm

Karta danych

Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2448 120408