

Garant

Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2



Données de commande

N° commande	GG2438 160405L
GTIN	4067263094579
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Sommaire	251032 HB7020-2
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,35 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2438 160405L