




**Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN-Si, Ø DC m7 (mm oppure pollici): 5,55**



## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2771 5,55   |
| GTIN            | 4062406989439 |
| Classe articolo | GGN           |

## Descrizione

### Esecuzione:

Utensile concepito appositamente per la foratura <strong>senza passaggio interno per LR.</strong> I **taglienti principali concavi** e un **profilo speciale delle scanalature** assicurano un'ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria dei taglienti con **affilatura speciale** e imbocco a 4 superfici garantisce una foratura sicura. Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e **rivestimento molto resistente all'usura e al calore.**

**Come n. art. 122771.**

**Forma HB disponibile allo stesso prezzo con n. art. GG2772.**

### Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

## Descrizione tecnica

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Tolleranza Ø nominale                            | m7           |
| Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,18 mm/gir, |
| Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$         | 44 mm        |
| Norma                                            | DIN 6537     |

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                                   | 6 mm               |
| Ø Nominale D <sub>c</sub>                                 | 5,55 mm            |
| Lunghezza complessiva L                                   | 82 mm              |
| Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub> | 35,7 mm            |
| Numero taglienti Z                                        | 2                  |
| Contenuto                                                 | 5                  |
| Rivestimento                                              | AlTiN-Si           |
| Materiale da taglio                                       | VHM                |
| Esecuzione                                                | 4xD                |
| Angolo di affilatura                                      | 140 grado          |
| Codolo                                                    | DIN 6535 HA con h6 |
| Passaggio interno per LR                                  | no                 |
| Colore collarino                                          | verde              |
| Tipo di prodotto                                          | Punta elicoidale   |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Alluminio (a truciolo corto)     | limitatamente adatta | 200 m/min      | N          |
| Alluminio > 10% Si               | limitatamente adatta | 160 m/min      | N          |
| Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 110 m/min      | P          |
| Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 90 m/min       | P          |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               | 80 m/min       | P          |
| Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               | 70 m/min       | P          |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatta | 60 m/min       | P          |
| GG                               | idoneo               | 90 m/min       | K          |
| GGG                              | limitatamente adatta | 60 m/min       | K          |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | idoneo               |                |            |

a secco

limitatamente adatta

**Accessori**

Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA Ø DC m7 (mm  
oppure pollici) 5,55

122771 5,55