

Garant**SCMT váltólapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7120-1, Méret: 09T304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3537 09T304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	3,25 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Darabszám	50
Szerszámanyag	Keményfém
Tartalom	260762 HB7120-1
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T304
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Tűrés	M
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3537 09T304