



## Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2669 11T302
GTIN	4067263096566
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Inhalt	260503 HBT130
Vorschub $f$	0,05 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Stückzahl	50
Beschichtung	TiCN

## Datenblatt

Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2669 11T302