


**Pachet freze din carbură cu sfărâmătoare de așchii TPC, 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3086 20
GTIN	4062406625887
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Special pentru utilizarea TPC a frezelor de înaltă performanță concepute pentru utilizare universală.

Miez întărit.

Rezistență optimizată la rupere prin încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulație ultrafină.

Sfărâmătoare de așchii pentru ruperea controlată a așchiilor.

Similar Codului 203086.

Notă:

h_{max} : Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.

$a_{e max} = 0,05 \times D$ pentru prelucrare TPC.

Descriere tehnică

Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HB
$\varnothing$ cozii D_s	20 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,4 mm
Grosime la centru h_{max} pentru frezare TPC în oțel < 900 N/mm ²	0,134 mm

Toleranță Ø nominal	e8
Ø de degajare D ₁	19,8 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Unghi teșitură	45 grad
Ø tăișului D _c	20 mm
Lungime activă L ₁ incl. degajare	100 mm
Lungimea tăișului L _c	80 mm
Unghiul elicei	40 grad
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Lungimea totală L	150 mm
Număr de dinți Z	4
Cuprins	5
Strat de acoperire	TiSiN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de lucru
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a _e la operația de frezare	0,07×D
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	TPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	350 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	320 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P

Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	145 m/min	M
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător
de așchiiTPC Ø e8 DC 20 mm

203086 20