



## Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3959 09T304
GTIN	4067263093947
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vorschub $f$	0,12 - 0,45 mm/U
Inhalt	250188 HBT130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 200 mm/min

## Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### **Passende Produkte**

No Shop URL available for: GG3959 09T304