

Garant

Płytki skrawające SCMT do obróbki średnio dokładnej 30 sztuk, HB7035-2, wielk.: 120408



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2835 120408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Zawartość	260766 HB7035-2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 290 mm/min
Materiał ostrza	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,08 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2835 120408