

Garant

**DCMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 11T308**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3525 11T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vsebina	260464 HB7140-2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3525 11T308