

Garant**Pachet amestec pentru etanșare 6GP60****Date comandă**

Numărul de comandă	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se folosește întreaga suprafață de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată și solicitări dinamice (rezistență ridicată la forfecare).

Tip **6GP60**. Pentru repararea zonelor uzate și pentru restabilirea ajustajelor corecte. Adecvat pentru interstiții mari. Produsul întărit poate fi prelucrat prin găurire, frezare sau șlefuire.

Caracteristică:

Conținut: 3 buc.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare

recomandat pentru domeniu de utilizare	reparație
Joc maxim	0,3 mm
Forma	păstos
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Punct de aprindere	100 °C
Moment de rupere minim	18 Nm
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Caracteristici	rezistență mecanică
Vâscozitate dinamică	200000 - 600000 mPas
Bază chimică	metacrilat
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Cantitate de umplere	50 ml
Valabilitate de la data producției	24 lună
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Pentru mărimea de filet M până la	M20
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Culoarea	argintiu
Serie	GreenPlus
Densitate	1,13 g/cm ³
Tip produs	Produs de etanșare

Accesorii

GARANT GreenPlus puncte de îmbinare6GP60 Conținut 50 ml

088071 50