



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HBT020, Dim.: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3932 060202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Contenuto	260082 HBT020
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 330 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3932 060202