

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7020-2, Tamaño: 060204



Datos de pedido

Número de pedido	GG2808 060204
GTIN	4067263095156
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p máx.	2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Contenido	260142 HB7020-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p mín.	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm

Hoja de datos

Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Material de corte	HM
Cantidad	30
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2808 060204