


**Garant**

### Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 120404



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG2410 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

#### Descripción técnica

Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaqüita de corte	CNMG 120404
Profundidad de corte <sub>p</sub> mín.	0,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Profundidad de corte <sub>p</sub> máx.	4,25 mm
Profundidad de corte a <sub>p</sub>	0,3 - 4 mm
Contenido	250156 HB7010-2

## Hoja de datos

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 440 mm/min
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2410 120404