

Garnitura kontrolnih etalona za provrte u drvenom sanduku Razred tolerancije 2, tip: 0,5-1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	483830 0,5-1
GTIN	2050001957016
Razred artikla	48A

Opis**Izvedba:**

Od vrlo kvalitetnog čelika za izradu šablona, kaljenog (60 ± 2 HRC) i popuštenog. Kontrolni zatici pregledno smješteni u drvenom sanduku s označenim rupama (od 1,5 mm Ø kontrolni zatici su dodatno označeni). Duljina kontrolnih zatika 40 mm do Ø0,99 mm, iznad toga 70 mm. Od Ø 0,1 mm do Ø 2,49 mm sa skošenjem s obje strane, od Ø 2,5 mm jednostrano sa skošenjem.

Razred tolerancije 2: Ø zatika $\pm 0,002$ mm. 1 drvena kutija.

Upotreba:

Za radove na šablonama za rupe ili za proizvodnju alata i naprava, npr. za mjerenje tolerancije kod rupa, za kontrolu ležaja rupa, za kontrolu tolerancije razmaka između dvije rupe, za mjerenje zupčanika ili navoja te za kontrolu kutova i profila itd.

Tehnički opis

Broj ispitnih zatika	51
nagib	0,01 mm
Područje nazivne mjere	0,5 - 1 mm
Standard	DIN 2269
Razred tolerancije	2

List s podacima

Tvrdoća	60 ± 2 HRC
Materijal	Čelik za šablone
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S18
Vrsta proizvoda	Kontrolni zatik

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/483830-0,5-1>