



**Płytki skrawające WNMG do obróbki wykańczającej 30 sztuk, HBT130,
Rozmiar: 060404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3982 060404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Zawartość	251938 HBT130
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
liczba wymian/ostrzy	6
powłoka	TiCN
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060404

Karta danych

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3982 060404