

Garant

Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2



Données de commande

N° commande	GG2426 150604
GTIN	4067263092858
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	130 - 370 mm/min
Application principale	P
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Prof. coupe a_p	0,3 - 4 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4

Fiche technique

Sommaire	250760 HB7020-2
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2426 150604