


Garant

Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour finition, 30 pièces, HB7035-2



Données de commande

N° commande	GG2421 110404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	2,75 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 350 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	250652 HB7035-2
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG110404
Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Fiche technique

Nombre de changements/dents	4
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2421 110404