

**Garant**

### Pack promotionnel Plaquettes CNMG pour semi-finition, 30 pièces, HB7020-2



#### Données de commande

N° commande	GG2408 160608
GTIN	4067263092377
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	130 - 370 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaque	CNMG 160608
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	5,5 mm
Sommaire	250168 HB7020-2
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition

## Fiche technique

Application principale	P
Quantité	30
Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2408 160608