

Garant**Nož za notranje struženje Master Mute A.. STFCL 90°, za rezalne obračalne ploščice TC..., levo****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265025 10/09
GTIN	4069515024884
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine. Ročaj, ojačan s karbidno trdino.

Napotek:

Možnost skrajšanja noža za notranje struženje do dolžine L_{min} . Uporabljajte **samo z notranjim hlajenjem** (temperaturna odpornost do največ 100 °C).

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A10X STFCL/L09
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 0902..
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Prevesna dolžina L_1	88 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja D_{min}	13 mm
$\varnothing$ držala D_s	10 mm

Podatkovni list

Standard	Tovarniški standard
Celotna dolžina L	161 mm
Serija	Master Mute
Srednji premik L ₃	6,8 mm
Velikost ploščice	9 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 39
Priključni navoj	M9×0,5
Notranje hlajenje	da
Vrsta uporabe	levo
Oblika držala	Jeklo
Nihanje	z dušenjem
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265025-10/09>