

Garant

**Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7010-2,
Velikost: 09T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2827 09T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T308
Obsah	260744 HB7010-2
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Rohový rádius	0,8 mm

Technický list

Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SS
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2827 09T308