

Garant

**Płytki skrawające DNMG do obróbki średnio dokładnej 50 szt., HB7010-2,
Rozmiar: 110408**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2428 110408
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Zawartość	250754 HB7010-2
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 440 mm/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm

Karta danych

promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2428 110408