

Garant**Softcut®-kulmajyrsin reiällä, kääntöterille AO..****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215411 40/4
GTIN	4069515038874
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. **Lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa** tai karoille, joilla on pieni käyttöteho.

Käyttö:

Kulmien jyrsintään suurilla syvyyksillä, jopa umpimateriaaleihin. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 1,5** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	28,8 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	9,5 mm
Terän Ø D _c	40 mm
Sopiva kääntöterä	AO.T1104

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	68,8 mm
Sarja	Softcut®
Kiinnitysreiän $\varnothing$	16 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	77,3 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,8 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	3,4 mm
Terien lkm Z	4
Kääntöterä-ruuvisarja	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Varren muoto	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

No Shop URL available for: 215411 40/4