


Garant

Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2910 160612
GTIN	4067263093923
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250170 HB7130-2
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Rivestimento	Con rivestimento
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio a_p min.	0,8 mm

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	5,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2910 160612