

Garant**Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø zagłębienia D: 15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217180 15
GTIN	4045197321589
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Jedno ostrze (z = 1), bez chłodzenia wewnętrznego.

wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkręta dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 0,9** z grotem nr **674248, wielk. TX7**.

Opis techniczny

Ø chwytu D _s h6	20 mm
kształt chwytu	Whistle Notch
Śruby do mocowania płytek	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Ø kołnierza D ₁	25 mm
Ø zagłębienia D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm

Karta danych

Długość wysięgu L_1	55 mm
Liczba ostrzy Z	1
$\varnothing$ minimalna $d_{min.}$	8,5 mm
Zaprogramowany wymiar e	3,55 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	217185 UNI
Długość całkowita L	105 mm
kąt pogłębiania	180
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Pogłębiacze frezujące

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/217180-15>