


**Garant**

### Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3512 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 mm/min
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_p \text{ min.}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_p \text{ max.}$	4,25 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 120404

## Scheda tecnica

Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	260158 HB7140-2
Numero pezzi	50
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3512 120404