

Garant

Inserto TCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 16T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3551 16T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Contenuto	260986 HB7140-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	TCMT 16T304
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3551 16T304