

Garant

Inserto SCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3533 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Contenuto	260744 HB7140-2
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	SCMT 09T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Scheda tecnica

Rivestimento	Con rivestimento
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,25 mm
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3533 09T308