

Garant

Plaquette CNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 160608



Données de commande

N° commande	GG2909 160608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	CNMG 160608
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Sommaire	250168 HB7120-1
Tolérance	M
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	5,5 mm
Quantité	50

Fiche technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2909 160608