

Garant

**Płytki skrawające TCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HB7130-2,
Rozmiar: 110204**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG3544 110204
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110204
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
liczba sztuk	50
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Zawartość	260952 HB7130-2
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M

Karta danych

Materiał ostrza	HM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 270 mm/min
Gatunek	HB7130-2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG3544 110204