



Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3834 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,03 - 0,25 mm/U
Inhalt	261366 HB7315-1
Schnitttiefe a_p	0,05 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 110304
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_p \text{ max}$	1,75 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 600 mm/min

Datenblatt

Toleranz	G
Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3834 110304