

Garant**GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, DLC, Ø e8 DC: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	205250 4
GTIN	4062406122195
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Zum Schruppen.

Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Bis 2 × D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.

Rampen bis 45° möglich.

Höchste Vorschubsraten beim senkrechten Eintauchen durch **spezielle Tauchgeometrie** möglich.

Hinweis:

Form **HB** mit Nr. **205251** bestellen.

Technische Beschreibung

Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Schaft-Ø D _s	6 mm
Schneidenlänge L _c	8 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Spiralwinkel	35 Grad
Zähnezahl Z	3
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,04 mm

Schneiden-Ø D _c	4 mm
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f _z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,06 mm
Eckenverrundung r _v	0,1 mm
Serie	Master Alu
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Fräiprofil	WR
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräseroperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a _e bei Fräseroperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	geeignet	450 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	400 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	380 m/min	N
PA 66	bedingt geeignet	120 m/min	N
PEEK	bedingt geeignet	100 m/min	N
Cu	geeignet	160 m/min	N
CuZn	geeignet	200 m/min	N

nass maximal	geeignet
nass minimal	bedingt geeignet
trocken	bedingt geeignet
Luft	geeignet
Dienstleistungen	

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB