

Garant**Výhodné balenie otočných rezných platničiek ANGX 10T308ZEER, HB9745****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2134 TI
GTIN	4067263078883
Trieda položky	GGN

Popis**Vhodné pre:**

GARANT Power Q Mini fréza pre vysoké posuvy č. 213052 – 213058.

Obsah:

50 × 213072 TI

Upozornenie:Smerné hodnoty použitia pre $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\ max}$.**Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,5 mm
Obsah	50
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	ANGX10T308
Typ	HB9745
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p\ max}$	0,6 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\ max}$	1 mm
Programovací polomer pri $a_{p\ max}$	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné
platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	50	S
mokrý maximum	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/GG2134-TI>