

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca CNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7010-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2407 120416
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Zawartość	250162 HB7010-2
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	140 - 440 mm/min
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba sztuk	30
Gatunek	HB7010-2
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2407 120416
