



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dim.: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2808 060202
GTIN	4067263095132
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	260140 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,2 mm

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2808 060202