



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2619 060204
GTIN	4067263096238
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Schneidstoff	HM
Inhalt	260210 HBT130
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2619 060204