

**Garant**

### Plaquette DNMG pour finition 50 pièces, HB7130-1, Réf.: 150608



#### Données de commande

N° commande	GG2921 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

#### Description technique

Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Sommaire	250660 HB7120-1
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm
Avance $f$	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 290 mm/min
Prof. coupe $a_p$	0,3 - 2 mm

## Fiche technique

Nuance	HB7130-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2921 150608