

Scheda tecnica



Inserto CNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT020, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3903 09T304
GTIN	4067263092483
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Rivestimento	TiCN
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p\min}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,8 - 5 mm
Contenuto	250188 HBT020
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,45 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 280 mm/min
Profondità di taglio $a_{p\max}$	3,25 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	50
Tipo	HBT020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	PM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3903 09T304