



## Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7020-2, Taille: 120404



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2805 120404 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

### Description technique

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Sommaire                                      | 260064 HB7020-2  |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 140 - 400 mm/min |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 4,25 mm          |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,2 - 1,5 mm     |
| Application principale                        | P                |
| Code ISO plaquette                            | CCMT 120404      |
| Nombre de changements/dents                   | 2                |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,25 mm          |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm           |
| Type d'outils                                 | HM               |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |

## Fiche technique

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Avance f           | 0,07 - 0,25 mm/tr        |
| Quantité           | 50                       |
| Nuance             | HB7020-2                 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux      | SS                       |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage  |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2805 120404