



Vorteilspack Vlies-Finishingscheibe



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5405 180
GTIN	4062406201968
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Das **Schnellwechselsystem** mit Kunststoffgewinde (Roloc™, Combidisc® CDR) ermöglicht den sicheren Schleifwerkzeug-Wechsel „in einem Dreh“ von Hand in kürzester Zeit.
Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies**.

Entspricht 554052.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Zum rationellen Schleifen kleiner Flächen, auch bei wechselnden Konturen. Kostenreduzierung mehrstufiger Arbeitsprozesse infolge reduzierter Wechselzeiten.

Hinweis:

Roloc™ Bristle-Disc finden Sie unter 573510 ff.

Technische Beschreibung

Körnungsvergleich	180
Feinheitsgrad	mittel
Scheiben-Ø	50,8 mm

Ausführung	A medium
Inhalt	150
Schleifmittel	Nylonvlies
Schleifmittelkurzzeichen	A
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnamensattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	23000 min ⁻¹
Produktart	Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Vlies-Finishingscheibe Körnungsvergleich 180	554052 180
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmhart Außen-Ø 50 mm	554089 50
Kunststoff-Schleifteller Schaft-Ø 6 mm Außen-Ø 50 mm	554090 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmweich Außen-Ø 50 mm	554091 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmmittel Außen-Ø 50 mm	554092 50
Gummi-Schleifteller Schaft-Ø 6 mmittelhart Außen-Ø 50 mm	554093 50
