



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3507 060204
GTIN	4067263096115
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,

Scheda tecnica

Contenuto	260142 HB7130-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3507 060204