


Garant**Komplet groboreznih VHM-rezkarjev GARANT Master Steel SlotMachine HPC, 5 kosov****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1050 5
GTIN	4067263134893
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Z novim rebrastim profilom, optimizirano za višja podajanja. Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej fino zrnatih substratov.

Možnost podajanja na en zob do 0,1 mm, pri globini $2 \times D$ (v utor v polno).

Kot 205550.**Prednosti:**

Geometrija orodja omogoča posebej ozko zvite odrezke, ki se odvajajo prek plitkih prostorov za odrezke. Zato ima orodje izredno trdne robove. Zaradi velike čelne sprostitve je mogoč kot pogrezanja do 10° .

Uporaba:

Za grobo obdelavo, še posebej za obdelavo utorov v polno.

Tehnični opis

Ø držala D_s	6 mm
Ø sprostitve D_1	4,6 mm
Število zob Z	5

Podatkovni list

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Vsebina	5"
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega Ø	d11
Celotna dolžina L	57 mm
Ø rezila D _c	5 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostivijo	19 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,03 mm
Dolžina rezil L _c	13 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,02 mm
Kot spirale	42 stopinj
Širina posnetja vogala pri 45°	0,25 mm
Serija	Master Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Profil rezkanja	NR
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,3×D pri robljenju
Notranje hlajenje	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P

Podatkovni list

Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	35 m/min	M
GG(G)	primerno	200 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/GG1050-5>