



Plaquette SNMG pour ébauche 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 120412



Données de commande

N° commande	GG2951 120412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Sommaire	251326 HB7130-2
Code ISO plaquette	SNMG 120412
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Quantité	50
Nombre de changements/dents	8

Fiche technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 7 mm
Avance f	0,2 - 0,55 mm/tr
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2951 120412