

Garant

CNMG wisselplaat ruwe afwerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 160608



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2913 160608
GTIN	4067263094098
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal	30
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	1,2 mm
Inhoud	250334 HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 220 mm/min

ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Snijdiepte $a_{p \max}$	4.25 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Soort	HB7130-2
Snedecomdities	licht onderbroken
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2913 160608