

Garant**Opakowanie ekonomiczne, płytki skrawająca ANGX 10T308ZEER, HB9740****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2133 INOX
GTIN	4067263078876
Klasa artykułu	GGN

Opis**Pasuje do:**

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini nr 213052 – 213058.

Zawartość:

50 × 213070 INOX

wskazówka:Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.**Opis techniczny**

posuw f_z na ząb	0,8 mm
Zawartość	50
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ANGX10T308
Gatunek	HB9740
Materiał ostrza	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p,max}$	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,6 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/GG2133-INOX>