

Garant**Plăcuță amovibilă TCGT cu prelucrare medie 50 buc., HU7310, Dimensiuni: 110202****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3826 110202
GTIN	4067263098324
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	neacoperită
Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCGT 110202
Cuprins	260980 HU7310
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,75 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 4 mm
Rază la colț	0,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	N

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	3
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,15 mm
Toleranță	G
Categorie	HU7310
Condiție de tăiere	continuă
Sfărământor de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3826 110202