



Vorteilspack Trennscheibe „2 in 1“



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | GG5505 115/100 |
| GTIN | 4067263137009 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung

Ausführung:

Universelle Trennscheibe für Stahl und INOX.

Verwendung:

Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit v_c .

Spezifikation:

A60R-BF. Enspricht 563505.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|----------|
| Scheiben-Ø | 115 mm |
| Inhalt | 100 |
| Scheibenbreite | 1 mm |
| Bohrungs-Ø | 22,23 mm |
| Spezifikation | A60R-BF |

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| maximale Drehzahl | 13300 min ⁻¹ |
| Formbeschreibung | gerade |
| Schleifmittel | Korund-Schleifkorn (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % |
| empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad |
| optimiert für Werkstoff | Stahl |
| optimiert für Werkstoff | INOX |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Produktart | Trennscheibe |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | bedingt geeignet | | |
| INOX | bedingt geeignet | | |
| Ti | bedingt geeignet | | |
| GG(G) | bedingt geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |

Zubehör

Trennscheibe „2 in 1“ Scheiben-Ø 115 mm

563505 115