



Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 060404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3985 060404
GTIN	4067263095002
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Contenuto	252092 HBT130
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Numero pezzi	50
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3985 060404