

Garant

Plaquette VCGT pour semi-finition 30 pièces, HU7310, Taille: 160404



Données de commande

N° commande	GG3835 160404
GTIN	4067263098638
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	VCGT 160404
Tolérance	G
Sommaire	261458 HU7310
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Revêtement	non revêtu
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Application principale	N
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3835 160404