

Garant

Plaquita de corte WNMG desbaste 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 080412



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | GG2997 080412 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------|
| Contenido | 252210 HB7140-2 |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 50 - 170 mm/min |
| Profundidad de corte a_p | 1,5 - 6 mm |
| Radio angular | 1,2 mm |
| Aplicación principal | M |
| Cantidad | 50 |
| Avance f | 0,25 - 0,6 mm/rev, |
| Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$ | 2,75 mm |
| Material de corte | MD |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Código ISO plaqüita de corte | WNMG 080412 |

Hoja de datos

| | |
|---|---------------------------------|
| Número de cambios/cortes | 6 |
| Profundidad de corte _{p, mín.} | 0,8 mm |
| Recubrimiento | con revestimiento |
| Clase | HB7140-2 |
| Condición de corte | fuertemente interrumpido |
| Rompevirutas | VG |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2997 080412